

Valvola della portata

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Numero articolo.:10.05.03.00060

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00060>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole di esclusione e resistenze di flusso > Valvole di esclusione SVN > SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata




Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 17 mm

Interfaccia famiglia di nippoli: N009

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/4"-AG
G2	M10x1.25-AG
L	5 mm
LG1	10 mm
LG2	10 mm
SW1	17 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,3$ bar	2,30 m ³ /h
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,3$ bar	38,30 l/min
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,6$ bar	3,30 m ³ /h
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,6$ bar	55 l/min
Portata max.	27 m ³ /h
Portata vuoto massimo	450 l/min
Peso	10 g
Famiglia de prodotti	SVN

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Valvola della portata

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Numero articolo.:10.05.03.00060

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00060>
