

Rubinetto a sfera

KVD 10 3/2

Numero articolo.:10.05.08.00002

<https://www.schmalz.com/10.05.08.00002>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole manuali > Valvole a sfera a tre vie KVD > KVD 10 3/2

Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa




Diametro nominale: 10 mm

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Filettatura G1: G3/8"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 16,00 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	58 mm
D1	39 mm
G1	G3/8"-IG
H	85 mm
L	77 mm
L2	125 mm
LG1	19 mm
SW1	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	10 mm
Portata nominale	15 m³/h
Portata nominale	250 l/min
Peso	0,81 kg
Famiglia de prodotti	KVD

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de