

Filtro tazze a vuoto

VFT G1/2-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00125

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00125>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Filtri per vuoto > Filtri a tazza per vuoto VFT > VFT G1/2-IG 80

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile



Allacciamento: G1/2"-IG


Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 300 l/min

Portata nominale: 18 m³/h

Finezza filtro: 80 µm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	48 mm
G1	G1/2"-IG
H	101 mm
H1	88 mm
L	77,20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Allacciamento	G1/2"-IG
Portata nominale	300 l/min
Portata nominale	18 m³/h
Max.vuoto	-990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C	7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C	5 bar
Finezza filtro	80 µm
Peso	76 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro tazze a vuoto

VFT G1/2-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00125

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00125>

Famiglia de prodotti

VFT

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

Numero articolo.:10.07.01.00143

Finezza filtro: 80 µm

Diametro esterno D: 25 mm

Lunghezza L: 71 mm

Materiale filtro: Polietilene

Usa la costruzione: Filtro VFT

Dimensione: 3/8-1/2



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

Numero articolo.:10.07.01.00228

Forma: angolato



DR 37-33x3 NBR

Numero articolo.:10.07.01.00154

Diametro esterno D: 37 mm

Lunghezza L: 3 mm

Diametro interno d: 33 mm

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro tazze a vuoto

VFT G1/2-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00125

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00125>
