

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00047

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00047>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL > VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 27 mm

Diametro interno d: 20 mm

Lunghezza (max): 20 m


Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 17 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 4,72 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	20 mm
D	27 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	27-20
Campo di pressione (press. di esercizio)	-1,00 ... 4,72 bar
Temp. ambiente	-40 ... 90 °C
raggio di curvatura min.	17 mm
Lunghezza (max)	20 m
Peso/Metro	230 g/m
Peso/Metro	0,23 kg/m
Materiale tubo	PU, cavo spiral, antistat

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00047

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00047>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSD 24-27 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00086

Campo di tenuta: 24,0 ... 27,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



KAPP 9 Band

Numero articolo.:20.12.01.00036

Lunghezza L: 9 mm

Dimensione: Band

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de