

Fascetta

SSB 32-50 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>

Pagina iniziale > Sollevatori a vuoto e sistemi gru > Sollevatori tubo a vuoto Jumbo > Ricambi per sollevatore tubo a vuoto Jumbo > Parti di ricambio per sollevatori tubo a vuoto JumboFlex > SSB 32-50 ST-VZ

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci




Campo di tenuta: 32,0 ... 50,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	32 mm
d2	50 mm
L	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta	32,0 ... 50,0 mm
Materiale	Acciaio
Peso	21 g
Famiglia de prodotti	SSB / SSD

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Fascetta

SSB 32-50 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>

Accessori



KAPP 9 Band

Numero articolo.:20.12.01.00036

Lunghezza L: 9 mm

Dimensione: Band



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00041

Diametro esterno D: 33 mm

Diametro interno d: 25 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 95 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,85 ... 4,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00008

Diametro esterno D: 41 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 110 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,85 ... 4,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Fascetta

SSB 32-50 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00009

Diametro esterno D: 48 mm

Diametro interno d: 38 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 120 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,88 ... 7,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de