

Fascetta

SSD 60-68 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00017

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00017>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Fascette SSB / SSD > SSD 60-68 ST-VZ

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo




Campo di tenuta: 60,0 ... 68,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	60 mm
d2	68 mm
L	15 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta	60,0 ... 68,0 mm
Materiale	Acciaio
Peso	46 g
Famiglia de prodotti	SSB / SSD

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Fascetta

SSD 60-68 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00017

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00017>

Accessori



VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00020

Diametro esterno D: 60 mm

Diametro interno d: 50 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,82 ... 2,48 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VSL 61-50 PVC-DS GR

Numero articolo.:10.07.09.00033

Diametro esterno D: 61 mm

Diametro interno d: 50 mm

Lunghezza (max): 10 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 90 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,78 ... 1,50 bar

Temp. ambiente: -20 ... 70 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de