

Riduttore di pressione

DM 0.5...10 G1/2-IG

Numero articolo.:10.07.11.00025

<https://www.schmalz.com/10.07.11.00025>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Dispositivi di misurazione e regolazione > Riduttori di pressione DM > DM 0.5...10 G1/2-IG

Riduttore di pressione




Zona di lavoro: 0,5 ... 10,0

Allacciamento: G1/2"-IG

Portata max.: 78 m³/h

Funzione supplementare: Manometro

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	64 mm
B1	96 mm
B2	32 mm
G1	G1/2"-IG
H	135,50 mm
H2	43,50 mm
L	64 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Zona di lavoro	0,5 ... 10,0
Portata pressione massima	1300 l/min
Portata max.	78 m ³ /h
Temp. ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	0,74 kg
Famiglia de prodotti	DM

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de