

Collegamento traverse


HTR-STs 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Supporti per ventosa e aste a molla > Supporti per tubi quadri HTR-STs > HTR-STs 30x30 D10/16 WI

Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra




Attacco 1: 30x30

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	43 mm
B1	7,50 mm
B2	1,50 mm
d	16,50 mm
d1	10,50 mm
H	30 mm
H1	36 mm
L	66 mm
L1	11 mm
L2	8,50 mm
s	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	140 g
Famiglia de prodotti	HTR-STs

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collegamento traverse

HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Numero articolo.:10.01.01.10025

Diametro esterno D: 35 mm

Diametro interno d: 16,5 mm

Lunghezza L1: 5 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Numero articolo.:10.01.03.06140

Diametro esterno D: 38 mm

Diametro interno d: 18,5 mm

Lunghezza L1: 5 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Numero articolo.:10.01.01.10015

Diametro esterno D: 38 mm

Diametro interno d: 21,5 mm

Lunghezza L1: 5 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Collegamento traverse

HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Numero articolo.:20.06.01.00044

Diametro esterno D: 56 mm

Diametro interno d: 31 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato