

## Bocchetta

ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00154>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G1/8-AG 6 MS-V

### Bocchetta



Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 6 mm


Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| dn        | 4,40 mm  |
| D         | 5,40 mm  |
| G1        | G1/8"-AG |
| L         | 5 mm     |
| L1        | 34 mm    |
| LG1       | 8 mm     |
| SW1       | 14 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| Materiale | Ottone |
| Peso      | 13 g   |

### Accessori

#### Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bocchetta

ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00154>



### VSL 6-4 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00014

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00157

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: Politetrafluoroetilene

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -190 ... 260 °C



### VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

## Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bocchetta

ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00154>



### VSL 8-6 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00015

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



### VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00003

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 45 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -35 ... 60 °C