

Bocchetta

ST G1/2-AG 13 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00162

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00162>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G1/2-AG 13 MS-V

Bocchetta



Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 13 mm


Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6 mm

Diametro nominale dn: 11 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	11 mm
D	13,90 mm
G1	G1/2"-AG
L	6 mm
L1	45 mm
LG1	12 mm
SW1	24 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Peso	53 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bocchetta

ST G1/2-AG 13 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00162

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00162>



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00016

Diametro esterno D: 19 mm

Diametro interno d: 13 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 85 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,90 ... 5,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00006

Diametro esterno D: 21 mm

Diametro interno d: 12 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con il tessuto

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C