

Bocchetta

ST G3/4-AG 19 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00165>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G3/4-AG 19 MS-V

Bocchetta



Filettatura G1: G3/4"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 19 mm


Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 7,8 mm

Diametro nominale dn: 16 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	16 mm
D	19 mm
G1	G3/4"-AG
L	7,80 mm
L1	60 mm
LG1	15,80 mm
SW1	32 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Peso	116 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bocchetta

ST G3/4-AG 19 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00165>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00007

Diametro esterno D: 26 mm

Diametro interno d: 19 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 85 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,90 ... 5,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de