

Collegamento a spina a T

SVB-T 14

Numero articolo.:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Raccordi a pressione > SVB-T 14

Collegamento a spina a T




Diametro est tubo fless: 14 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 72 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	14 mm
D1	21,30 mm
H	36 mm
H1	46,50 mm
L	72 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 14 d = 11
Tipo di tubo	14-11
Materiale	Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Peso	141,70 g
Famiglia de prodotti	STV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collegamento a spina a T

SVB-T 14

Numero articolo.:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Accessori



VSL 14-11 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00038

Diametro esterno D: 14 mm

Diametro interno d: 11 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 100 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C