

Pinza di presa ad aghi

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Numero articolo.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa ad aghi > Pinze di presa ad aghi SNG-BV > SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Pinza di presa ad aghi pneum. con aghi di posizionamento supplementari e funzione di ventosa flottante



Numero ago: 10

Diametro ago: 1,2 mm

Diametro esterno D: 100 mm

Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm


Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 7,0 bar

Funzione supplementare: SBS e 4 aghi die posizionam.

Forma: Standard Flow

Funzione supplementare: Corsa variabile

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	100 mm
D	100 mm
G1	M5-IG
G2	G1/8"-IG
G3	G1/8"-IG
G4	M4-IG
G5	M5-IG
H	56 mm
H2	29,70 mm
L	149 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Z(NA)	7 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ago	1,20 mm
Numero ago	10

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pinza di presa ad aghi

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Numero articolo.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>

Famiglia de prodotti

SNG-BV

Accessori



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo.:10.01.29.00093

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Lunghezza L: 31 mm

Larghezza B: 34 mm

Altezza H: 11,5 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG



STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,8 mm



STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 20,8 mm

Altezza H: 13 mm

Filettatura G1: M5-AG

Pinza di presa ad aghi

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Numero articolo.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>



VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Pezzi di ricambio



ERS SNG-M 4 0.8

Numero articolo.:10.01.29.00094


Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: M

Numero ago: 4

Diametro ago: 0,8 mm

u: Pistone a spillo assemblato / Vite TORX



ERS SNG-V 10 1.2

Numero articolo.:10.01.29.00238

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: V

contiene: 2 cunei ad ago montati

Numero ago: 10

Diametro ago: 1,2 mm

Pinza di presa ad aghi

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Numero articolo.:10.01.29.00481

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00481>



REIB-FL SBS HT1-60

Numero articolo.:10.01.01.12593

Usa la costruzione: Ventosa in sospensione

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A