Pinza di presa ad aghi

SNG-V 6 0.8 V-S-5

Numero articolo.:10.01.29.00555

https://www.schmalz.com/10.01.29.00555

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta



- Numero ago: 6
- Diametro ago: 0,8 mm
- Funzione supplementare: Corsa variabile
- Corsa dell'ago Z(NA): 5 mm
- Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	15 mm
G1	M5-IG
G3	M5-IG
G4	M5-IG
H	39,80 mm
L	115 mm
W(E)	30 °
X1	29 mm
X2	29 mm
Z(NA)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero ago	6
Diametro ago	0,80 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Temp. ambiente	5 ... 60 °C
Peso	85 g
Funzione supplementare	Corsa variabile
Famigilia de prodotti	SNG-V

Pinza di presa ad aghi

SNG-V 6 0.8 V-S-5

Numero articolo.:10.01.29.00555

https://www.schmalz.com/10.01.29.00555

Accessori



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo.:10.01.29.00403

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 11,5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00622

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 9,4 mm
Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: AP/AE

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00619

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 9,4 mm
Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: AP/AE

Pinza di presa ad aghi

SNG-V 6 0.8 V-S-5

Numero articolo.:10.01.29.00555

https://www.schmalz.com/10.01.29.00555



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00666

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Profilo di connessione: 2x viti M6
Dimensione: AP/AE
Forma: Un pezzo

STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Diametro esterno D: 9,9 mm
Lunghezza L: 18,8 mm

STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 20,8 mm
Altezza H: 13 mm
Filettatura G1: M5-AG

Pinza di presa ad aghi

SNG-V 6 0.8 V-S-5

Numero articolo.:10.01.29.00555

https://www.schmalz.com/10.01.29.00555

VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale tubo: PU
raggio di curvatura min.: 35 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Pezzi di ricambio



ERS SNG-V 6 0.8 5

Numero articolo.:10.01.29.00556

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: V
contiene: 2 cunei ad ago montati
Numero ago: 6
Diametro ago: 0,8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 5 mm