

Ventosa (tonda)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01102>

Pagina iniziale > Ventose per pinze di presa di flusso SCG > SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Ventosa (tonda)



Dimensione: 50


Altezza H: 31,5 mm

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Ventosa: Vent. a soffietto SCG(S)

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	52 mm
dn	27 mm
Ds	49,40 mm
G1	M37x1-IG
H	31,50 mm
LG1	5 mm
Z (Corsa)	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	50
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Numero pieghe	1,50
Peso	22,70 g
Forza presa	N
Consumo d'aria	m ³ /h
Consumo d'aria	l/min
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (tonda)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Numero articolo.:10.01.30.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01102>

Capacità di aspirazione	m ³ /h
Capacità di aspirazione	l/min
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Famiglia de prodotti	SAUG-SCG

Pezzi di ricambio



BCG 50 SI-HD-65 SC095

Numero articolo.:10.01.06.04848

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A