

Piastra flangiata (tondo)

FLAN-PL 80x12-ST1

Numero articolo.:10.01.30.00167

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00167>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa per vetro sottile > Accessori STGG > FLAN-PL 80x12-ST1

Piastra flangiata (tondo)




Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 12 mm

Dimensione: ST1

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	28 mm
d1	6,60 mm
D2	50 mm
D3	55 mm
D	80 mm
Dmk	46 mm
D mk1	63 mm
G2	M4-IG
G3	M6-IG
L	12 mm
L1	15 mm
L2	3 mm
L3	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Peso	153 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de