

Piastra flangiata (tondo)

FLAN-PL 63x10.5-AD1

Numero articolo.:10.01.30.00016

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00016>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa per vetro sottile > Accessori STGG > FLAN-PL 63x10.5-AD1

Piastra flangiata (tondo)




Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 10,5 mm

Dimensione: AD1

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	25 mm
d1	6,60 mm
D2	41,10 mm
D	63 mm
Dmk	46 mm
D mk1	50 mm
G2	M4-IG
L	10,50 mm
L1	13,50 mm
L2	3 mm
L3	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Peso	57,50 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de