

Asta a molla

FSTE M5-IG 10

Numero articolo.:10.01.02.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00608>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTE > FSTE M5-IG 10

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza




Allacciamento: M5-IG

Allacciamento: M5-IG

Corsa sospens. Z: 10 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	M5-IG
G2	M5-IG
G3	G1/8"-AG
H	47,20 mm
H2	23 mm
LG1	5,50 mm
LG2	6,20 mm
LG3	15 mm
SW1	14 mm
SW2	7 mm
SW3	7 mm
Z (Corsa)	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,32 N/mm
Precompress. elast.	2,75 N
Reazione elastica centro corsa	4,36 N
Carico verticale	1500 N
Carico orizzontale	97 N
Peso	19 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE M5-IG 10

Numero articolo.:10.01.02.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00608>

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTE

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori



HTR-STA 47 1N D10/16 FL


Numero articolo.:10.08.03.00085

Lunghezza L: 47 mm

Attacco 1: Linguetta

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: piatto



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

Attacco 1: 30x30

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE M5-IG 10

Numero articolo.:10.01.02.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00608>



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00089

Attacco 1: 40x40

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato



ST M5-AG 4 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00152

Filettatura G1: M5-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 3,3 mm

Diametro nominale dn: 2,2 mm



STV-GE M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00200

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 15 mm

Asta a molla

FSTE M5-IG 10

Numero articolo.:10.01.02.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00608>



STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,8 mm



STV-T M5-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00038

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 34 mm



STV-W M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00155

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm

Asta a molla

FSTE M5-IG 10

Numero articolo.:10.01.02.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00608>



STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00235

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00397

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -50 ... 200 °C

Lunghezza L: 22,5 mm



STV-WF M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00165

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 16,5 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE M5-IG 10

Numero articolo.:10.01.02.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00608>



DRUCK-FED 0.5x7.1 23 0.323

Numero articolo.:20.08.02.00055

Lunghezza L: 23 mm

Tasso elastico: 0,323 N/mm