Sospensione, risoluibile

FST-C 100-HD1

Numero articolo.:10.01.20.01260

https://www.schmalz.com/10.01.20.01260

Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty

- Conception: Heavy Duty 1 asta a molla
- Corsa sospens. Z: 100 mm
- Peso: 9 kg
- Lunghezza L: 170 mm
- Larghezza B: 170 mm
- Altezza H: 50 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	170 mm
B1	410 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	89,40 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (Corsa)	100 mm

Accessori

Sospensione, risoluibile

FST-C 100-HD1

Numero articolo.:10.01.20.01260

https://www.schmalz.com/10.01.20.01260

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00068

Diametro nominale: 5 mm
Tensione DC: 24V - DC
Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 3/2
Valvola di controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio): bar
potenza assorbita DC: 8 W

MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Numero articolo.:10.01.20.01274

Peso: 1,77 kg
Lunghezza L: 157 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 60 mm
Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose-C

MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Numero articolo.:10.01.20.01275

Peso: 1,77 kg
Lunghezza L: 157 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 60 mm
Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose-C

Sospensione, risoluibile

FST-C 100-HD1

Numero articolo.:10.01.20.01260

https://www.schmalz.com/10.01.20.01260

PROP-VENT 24V-DC DC

Numero articolo.:10.05.05.00104

Filettatura G1: G1/8"-IG
Tensione: 24V - DC
Tipo corrente: Corrente continua

STV-GE G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00205

Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
Diametro esterno D: 11,2 mm
Lunghezza L: 15,2 mm