

Sospensione, risolvibile

FST-C 100-HD1-L

Numero articolo.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01501>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Sospensione risolvibile FST-C > FST-C 100-HD1-L

Sospensione con compensazione altezza e fissaggio pneumatico altezza, Heavy-Duty



Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Corsa sospens. Z: 100 mm

Peso: 10,8 kg


Lunghezza L: 170 mm

Larghezza B: 170 mm

Altezza H: 50 mm

Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	170 mm
B1	431,90 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	120 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (Corsa)	100 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Sospensione, risolvibile

FST-C 100-HD1-L

Numero articolo.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01501>



EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00068

Diametro nominale: 5 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Filetto di colleg: G1/4"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

potenza assorbita DC: 8 W



PROP-VENT 24V-DC DC

Numero articolo.:10.05.05.00104

Filettatura G1: G1/8"-IG

Tensione: 24V - DC

Tipo corrente: Corrente continua



STV-GE G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00205

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,2 mm

Lunghezza L: 15,2 mm