

Collegamento traverse

HTR-STS 40x40 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00090

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00090>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Supporti per ventosa e aste a molla > Supporti per tubi quadri HTR-STS > HTR-STS 40x40 D30 WI

Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra




Attacco 1: 40x40

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D30-G1/2

Forma: angolato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	53 mm
d	31 mm
H	40 mm
H1	95 mm
L	114 mm
L1	32 mm
s	7 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	422 g
Famiglia de prodotti	HTR-STS

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collegamento traverse

HTR-ST5 40x40 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00090

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00090>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Numero articolo.:10.01.01.10025

Diametro esterno D: 35 mm

Diametro interno d: 16,5 mm

Lunghezza L1: 5 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Numero articolo.:10.01.03.06140

Diametro esterno D: 38 mm

Diametro interno d: 18,5 mm

Lunghezza L1: 5 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Numero articolo.:10.01.01.10015

Diametro esterno D: 38 mm

Diametro interno d: 21,5 mm

Lunghezza L1: 5 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Collegamento traverse

HTR-ST5 40x40 D30 WI

Numero articolo.:10.08.03.00090

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00090>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Numero articolo.:20.06.01.00044

Diametro esterno D: 56 mm

Diametro interno d: 31 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato