

Supporto universale

HTR-UNI 2N G2 80

Numero articolo.:10.01.03.00298

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00298>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Supporti per ventosa e aste a molla > Supporti universali HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 80

Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose




Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 80 mm

Temp. ambiente: 0 ... 80 °C

Collegamento traverse: 2 linguetta

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4"-AG
G2	M6-AG
G3	G1/4"-IG
H	27,50 mm
L	30 mm
L1	80 mm
L2	70 mm
L3	20 mm
L4	6 mm
LG2	6 mm
W	15 °

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	200 g
Famiglia de prodotti	HTR-UNI

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supporto universale

HTR-UNI 2N G2 80

Numero articolo.:10.01.03.00298

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00298>

Accessori



STV-GE G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00251

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 23,4 mm



STV-GE G1/4-AG 12

Numero articolo.:10.08.02.00208

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 12 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 29 mm



STV-GE G1/4-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00205

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,2 mm

Lunghezza L: 15,2 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supporto universale

HTR-UNI 2N G2 80

Numero articolo.:10.01.03.00298

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00298>



STV-GE G1/4-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00207

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm


Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 13,9 mm

Lunghezza L: 17,8 mm

Pezzi di ricambio



SAUG-ANB G1/4-AG 80

Numero articolo.:10.01.03.00292

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L: 80 mm