

Filtro tazze a vuoto

VFT G1/4-IG 100

Numero articolo.:10.07.01.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00120>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Filtri per vuoto > Filtri a tazza per vuoto VFT > VFT G1/4-IG 100

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile



Allacciamento: G1/4"-IG


Forma: Breve elemento filtrante

Portata nominale: 140 l/min

Portata nominale: 8,4 m³/h

Finezza filtro: 100 µm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	48 mm
G1	G1/4"-IG
H	60 mm
H1	50 mm
L	76 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Allacciamento	G1/4"-IG
Portata nominale	140 l/min
Portata nominale	8,40 m ³ /h
Max.vuoto	-990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C	7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C	5 bar
Finezza filtro	100 µm
Peso	47 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro tazze a vuoto

VFT G1/4-IG 100

Numero articolo.:10.07.01.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00120>

Famiglia de prodotti

VFT

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

Numero articolo.:10.07.01.00132

Finezza filtro: 100 µm

Diametro esterno D: 25 mm

Lunghezza L: 37 mm

Materiale filtro: Acciaio inox aust.

Usa la costruzione: Filtro VFT

Dimensione: 1/8+1/4



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

Numero articolo.:10.07.01.00228

Forma: angolato



DR 37-33x3 NBR

Numero articolo.:10.07.01.00154

Diametro esterno D: 37 mm

Lunghezza L: 3 mm

Diametro interno d: 33 mm

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro tazze a vuoto

VFT G1/4-IG 100

Numero articolo.:10.07.01.00120

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00120>
