

Filtro tazze a vuoto

VFT G3/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00128

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00128>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Filtri per vuoto > Filtri a tazza per vuoto VFT > VFT G3/4-IG 80

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile



Allacciamento: G3/4"-IG


Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 600 l/min

Portata nominale: 36 m³/h

Finezza filtro: 80 µm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	75 mm
G1	G3/4"-IG
H	136,50 mm
H1	118 mm
L	90,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Allacciamento	G3/4"-IG
Portata nominale	600 l/min
Portata nominale	36 m³/h
Max.vuoto	-990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C	7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C	5 bar
Finezza filtro	80 µm
Peso	164 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro tazze a vuoto

VFT G3/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00128

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00128>

Famiglia de prodotti

VFT

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4

Numero articolo.:10.07.01.00145

Finezza filtro: 80 µm

Diametro esterno D: 39 mm

Lunghezza L: 89 mm

Materiale filtro: Polietilene

Usa la costruzione: Filtro VFT

Dimensione: 3/4



HTR-FIL 2S WI VFT3/4

Numero articolo.:10.07.01.00229

Forma: angolato



DR 57-51x3.2 NBR

Numero articolo.:10.07.01.00155

Diametro esterno D: 57 mm

Lunghezza L: 3,2 mm

Diametro interno d: 51 mm

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro tazze a vuoto

VFT G3/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00128

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00128>
