

Bocchetta

ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00169

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00169>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Bocchetta



Filettatura G1: G1-1/4"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 32 mm


Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 10,3 mm

Diametro nominale dn: 27,9 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	27,90 mm
D	32 mm
G1	G1-1/4"-AG
L	10,30 mm
L1	62 mm
LG1	15,90 mm
SW1	46 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Peso	251 g

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bocchetta

ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00169

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00169>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00008

Diametro esterno D: 41 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 110 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,85 ... 4,00 bar

Temp. ambiente: -15 ... 65 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de