

Fascetta

SSD 57-62 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00036>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Fascette SSB / SSD > SSD 57-62 ST-VZ

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo




Campo di tenuta: 57,0 ... 62,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	57 mm
d2	62 mm
L	15 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta	57,0 ... 62,0 mm
Materiale	Acciaio
Peso	29 g
Famiglia de prodotti	SSB / SSD

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Fascetta

SSD 57-62 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00036>

Accessori



VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00020

Diametro esterno D: 60 mm

Diametro interno d: 50 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,82 ... 2,48 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C