Fascetta

SSD 85-90 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00102

https://www.schmalz.com/10.07.10.00102

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo

- Campo di tenuta: 85,0 ... 90,0 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: zincato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	85 mm
d2	90 mm
L	19 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta	85,0 ... 90,0 mm
Materiale	Acciaio
Peso	46,10 g
Famigilia de prodotti	SSB / SSD

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Fascetta

SSD 85-90 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00102

https://www.schmalz.com/10.07.10.00102

Accessori

VSL 86-75 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00054

Diametro esterno D: 86 mm
Diametro interno d: 75 mm
Lunghezza (max): 15 m
Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat
raggio di curvatura min.: 66 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -0,50 ... 1,69 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

VSL 85-75 PVC-PS GR

Numero articolo.:10.07.09.00048

Diametro esterno D: 85 mm
Diametro interno d: 75 mm
Lunghezza (max): 10 m
Materiale tubo: PVC con spirale di PVC
raggio di curvatura min.: 114 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -0,29 ... 1,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 70 °C

VSL 87-75 PU-DS-AS

Numero articolo.:10.07.09.00061

Diametro esterno D: 87 mm
Diametro interno d: 75 mm
Lunghezza (max): 15 m
Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat
raggio di curvatura min.: 195 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 2,36 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C