

Tubo flessibile aria compressa

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>

Pagina iniziale > Sollevatori a vuoto e sistemi gru > Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster > Parti di ricambio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster > Parti di ricambio VacuMaster Eco > VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Tubo flessibile aria compressa



Diametro esterno D: 15 mm

Diametro interno d: 9 mm


Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PVC con il tessuto

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	9 mm
D	15 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	15-9
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Lunghezza (max)	50 m
Peso/Metro	144 g/m
Peso/Metro	0,14 kg/m
Materiale tubo	PVC con il tessuto
Famiglia de prodotti	VSL

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSB 10-16 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00001

Campo di tenuta: 10,0 ... 16,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



KAPP 9 Band

Numero articolo.:20.12.01.00036

Lunghezza L: 9 mm

Dimensione: Band



ST G1/2-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00161

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6,1 mm

Diametro nominale dn: 7,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Numero articolo.:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00005>



ST G1/4-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00157

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 7,5 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00159

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 6 mm

Diametro nominale dn: 7,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de