

Tubo flessibile aria compressa

VSL 4-2 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00013

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00013>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL > VSL 4-2 PE BL

Tubo flessibile aria compressa



Diametro esterno D: 4 mm

Diametro interno d: 2 mm


Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	2 mm
D	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	4-2
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Lunghezza (max)	100 m
Peso/Metro	87 g/m
Peso/Metro	0,09 kg/m
Materiale tubo	PE
Famiglia de prodotti	VSL

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 4-2 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00013

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00013>

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



STV-GE G1/4-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00203

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,6 mm

Lunghezza L: 11,8 mm



STV-GE G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00202

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 13,7 mm



STV-GE M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00200

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 15 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 4-2 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00013

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00013>



STVI-GE G1/4-IG 4

Numero articolo.:10.08.02.00152

Filettatura G1: G1/4"-IG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,5 mm

Lunghezza L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

Numero articolo.:10.08.02.00149

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,5 mm

Lunghezza L: 23,5 mm



STV-T G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00039

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 32,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 4-2 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00013

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00013>



STV-T M5-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00038

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 34 mm



STV-W G1/4-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00157

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00156

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 4-2 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00013

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00013>



STV-W M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00155

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-WF G1/4-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00167

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 19,5 mm



STV-WF G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00166

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 17,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile aria compressa

VSL 4-2 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00013

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00013>



STV-WF M5-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00165

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 16,5 mm



SVB-T 4

Numero articolo.:10.09.02.00020

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 34 mm