

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Tubi flessibili
aria compressa a vuoto VSL > VSL 10-7 PU MI-TR

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa



Diametro esterno D: 10 mm

Diametro interno d: 7 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 60 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -40 ... 85 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7 mm
D	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	10-7
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente	-40 ... 85 °C
raggio di curvatura min.	60 mm
Lunghezza (max)	50 m
Peso/Metro	48 g/m
Peso/Metro	0,05 kg/m
Materiale tubo	PU

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>

Famiglia de prodotti

VSL

Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Accessori



SSB 8-12 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00158

Campo di tenuta: 8,0 ... 12,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



SSB 10-16 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00001

Campo di tenuta: 10,0 ... 16,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato



STV-GE G1/2-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00253

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 18,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-GE G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00251

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 23,4 mm



STV-GE G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00252

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 20,1 mm



STVI-GE G1/4-IG 10

Numero articolo.:10.08.02.00260

Filettatura G1: G1/4"-IG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 37 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-T G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.09.02.00044

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 54,9 mm



STV-W G1/2-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00256

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 27 mm



STV-W G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00254

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 27,2 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-W G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00255

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 35,1 mm



STV-WF G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00258

Filettatura G1: G1/4"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 27,8 mm



STV-WF G1/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00257

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 25,2 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00084>



STV-WF G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00259

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 29,2 mm



SVB-T 10

Numero articolo.:10.09.02.00025

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 55,5 mm