

Centralina per vuoto

VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Numero articolo.:10.03.04.00173

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00173>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Centrali a vuoto > Centrali a vuoto VZ > VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio




Capacità di aspirazione: 10 m³/h

Tensione: 230/400V ±10%

Accumulatore volume: 15 l

con: Circuito regolato del motore

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	400 mm
B1	490 mm
d	11 mm
G2	G3/4"-IG
H	440 mm
L	430 mm
L1	430 mm
X1	280 mm
Y1	360 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-850 mbar
Tensione	230/400V ±10%
Potenza motore	0,37 kW
Accumulatore volume	15 l
Capacità di aspirazione	10 m ³ /h
Tipo di protezione IP	IP 44
Peso	38,50 kg
Max.vuoto	-25,10 inHg

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centralina per vuoto

VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Numero articolo.:10.03.04.00173

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00173>

Famiglia de prodotti

VZ

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Numero articolo.:10.07.01.00017

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 65 mm

Lunghezza L: 69,5 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 3/4-IG



FILT-EINS EVE-16-25

Numero articolo.:10.03.01.00022

Dimensione: 16-25

Usa la costruzione: Pompa EVE

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de