Eiettore base

SBP HF 2 13 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01735

https://www.schmalz.com/10.02.01.01735

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-HV/HF > SBP HF 2 13 22 SD

Eiettore base per impiego universale

- Forma: High Flow
- Numero dei punti: 2
- Diametro ugello: 1,3 mm
- Dimensione: 22
- Grado evacuazione: 61 %
- Pressione ottimale: 4 bar
- Capacità di aspirazione: 175,3 l/min
- Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min
- Funzione supplementare: Silenziatore

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	35 mm
D	23 mm
D2	29 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
G3	G1/4"-IG
G5	M6-IG
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	191 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Eiettore base

SBP HF 2 13 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01735

https://www.schmalz.com/10.02.01.01735

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	1,30 mm
Numero dei punti	2
Grado evacuazione	61 %
Capacità di aspirazione	10,79 m³/h
Capacità di aspirazione	175,30 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	4,55 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	74 l/min
Livello sonoro libero	76 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	63 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	12 mm
Peso	276,60 g
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	58 psi
Capacità di aspirazione (max.)	6,19 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	2,61 cfm
Famigilia de prodotti	SBP-HV-HF

Accessori

BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Numero articolo.:10.08.03.00315

- Larghezza B: 50 mm
- Altezza H: 40 mm
- Lunghezza L: 41 mm
- Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element
- Dimensione: 22

Eiettore base

SBP HF 2 13 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01735

https://www.schmalz.com/10.02.01.01735

SET SFE 22

Numero articolo.:10.02.01.01577

Larghezza B: 20 mm
Altezza H: 20 mm
Lunghezza L: 27 mm
Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element
Dimensione: 22
Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: M8-AG

SEV G1/8-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm
Lunghezza L: 37 mm
Filettatura G1: G1/8"-IG
Filettatura G2: G1/4"-AG

Pezzi di ricambio

SEP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01347

Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,3 mm
Diametro foro: 22 mm
Grado evacuazione: 61 %
Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione: 175,3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min

Eiettore base

SBP HF 2 13 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01735

https://www.schmalz.com/10.02.01.01735

SFE 22 AL

Numero articolo.:10.02.01.01421

Diametro foro: 22 mm
Larghezza B: 35 mm
Altezza H: 44 mm
Lunghezza L: 87,5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: G3/8"-IG
Attacco aria compressa: G1/4"-IG
Allacciamento: G3/8"-IG
Allacciamento: G1/4"-IG

SHC 2 22

Numero articolo.:10.02.01.01512

Numero dei punti: 2
Diametro foro: 22 mm
Diametro esterno D: 20 mm
Lunghezza L: 33 mm
Filettatura G1: M27x1.5-AG

SD 29x70 SHC 22

Numero articolo.:10.02.01.01517

Diametro esterno D: 29 mm
Lunghezza L: 70 mm
Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap
Dimensione: 22