

## Eiettore base

SEG 25 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00115

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00115>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 25 HS SDA

### Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale



Diametro ugello: 2,5 mm


Forma: Per alto vuoto

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 184 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 275 l/min

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	32 mm
D	28 mm
D2	28 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
H	50 mm
L	117 mm
L1	180 mm
SW1	22 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	2,50 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	184 l/min
Capacità di aspirazione	11 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (max.)	6,50 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	275 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	16,50 m <sup>3</sup> /h
Consumo d'aria (aspir.)	9,71 cfm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SEG 25 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00115

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00115>

Livello sonoro libero	75 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	68 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	12 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	295 g
Famiglia de prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

### Accessori



#### VFT G3/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00122

Allacciamento: G3/8"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 245 l/min

Portata nominale: 14,7 m<sup>3</sup>/h

Finezza filtro: 80 µm

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SEG 25 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00115

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00115>



### SD G1/2-AG 27x63 SEG

Numero articolo.:10.02.01.00907

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro esterno D: 27 mm

Lunghezza L: 63 mm

Usa la costruzione: Eiettori base SEG