

Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00118

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00118>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 30 LS SDA

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale



Diametro ugello: 3 mm


Forma: Per potenza di aspirazione elevata

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 370 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 392 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	42 mm
D	32 mm
D2	32 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G3/4"-IG
H	50 mm
L	127 mm
L1	217 mm
SW1	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	3 mm
Grado evacuazione	55 %
Capacità di aspirazione	370 l/min
Capacità di aspirazione	22,20 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	13,07 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	392 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	23,50 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	13,84 cfm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00118

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00118>

Livello sonoro libero	75 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	68 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	12 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	404 g
Famiglia de prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



VFT G3/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00128

Allacciamento: G3/4"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 600 l/min

Portata nominale: 36 m³/h

Finezza filtro: 80 µm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00118

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00118>



SD G3/4-AG 31x90 SEG

Numero articolo.:10.02.01.00909

Filettatura G1: G3/4"-AG

Diametro esterno D: 31 mm

Lunghezza L: 90 mm

Usa la costruzione: Eiettori base SEG