

## Eiettore compatto

SCPSb 10 S04 NC

Numero articolo.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04132>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SCPSb > SCPSb 10 S04 NC

### Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile



Misura ugello: 10

Allacciamento: Tubo fless. D6(1)-D6(2)


Capacità di aspirazione: 36 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min

Max.vuoto: -850 mbar

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B         | 18 mm     |
| B1        | 18,60 mm  |
| d         | 4,40 mm   |
| d1        | 6 mm      |
| d2        | 6 mm      |
| d3        | 2,60 mm   |
| H         | 77,50 mm  |
| H1        | 97 mm     |
| H2        | 40,80 mm  |
| H3        | 47,50 mm  |
| H4        | 16,50 mm  |
| H5        | 5,50 mm   |
| L         | 86,20 mm  |
| L1        | 102,50 mm |
| L2        | 81,40 mm  |
| L3        | 22 mm     |
| L4        | 29,50 mm  |
| X1        | 36,90 mm  |
| Y1        | 12 mm     |
| Y2        | 12 mm     |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore compatto

SCPSb 10 S04 NC

Numero articolo.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04132>

### Dati tecnici

| Attributo                                | Valore                 |
|------------------------------------------|------------------------|
| Misura ugello                            | 10                     |
| Grado evacuazione                        | 85 %                   |
| Capacità di aspirazione                  | 36 l/min               |
| Capacità di aspirazione                  | 2,21 m³/h              |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar        |
| Pressione ottimale                       | 4,50 bar               |
| Tipo di protezione IP                    | IP 40 (con connettore) |
| Peso                                     | 0,17 kg                |
| Valvola di controllo                     | Chiuso senza corrente  |
| Famiglia de prodotti                     | SCPSb                  |

### Accessori



#### ABL-SET SCPS einstufig

Numero articolo.:10.02.02.04216

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi

Dimensione: einstufig

Lunghezza L: 14 mm

Larghezza B: 18 mm

Peso: 16,2 g



#### ASK B-MIC10 3000 K-2P

Numero articolo.:21.04.06.00086

Materiale tubo: PUR cavo

Allacciamento elettrico: Connett. 10mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettores compatto

SCPSb 10 S04 NC

Numero articolo.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04132>



### HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04149

Lunghezza L: 75 mm

Larghezza B: 18 mm

Altezza H: 9 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



### SET SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04343

Lunghezza L: 113 mm

Larghezza B: 70 mm

Altezza H: 73 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



### UMR-SET SCPSb

Numero articolo.:10.02.02.04848

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPSb

## Eiettore compatto

SCPSb 10 S04 NC

Numero articolo.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04132>



### VFI CN6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00241

Allacciamento: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



### VFI CN8/6 50

Numero articolo.:10.07.01.00245

Allacciamento: Tubo fless. 8/6 con dado

Finezza filtro: 50 µm



### VFI 6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00328

Allacciamento: Tubo fless. 6/4

Finezza filtro: 50 µm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore compatto

SCPSb 10 S04 NC

Numero articolo.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04132>



### VFT G1/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00116

Allacciamento: G1/8"-IG

Forma: Breve elemento filtrante

Portata nominale: 45 l/min

Portata nominale: 2,7 m³/h

Finezza filtro: 80 µm

## Pezzi di ricambio




### SD-EINS 15x16.5 SD

Numero articolo.:10.02.02.04141

Usa la costruzione: Silenziatore

Diametro esterno D: 15 mm

Lunghezza L: 16,5 mm



### SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

Numero articolo.:10.02.02.04404

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 2 mm

Materiale: Acciaio inox X5 CrNi

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)