

Eiettore compatto

SEM-C 25 SDA NC AS

Numero articolo.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03203>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SEM-C > SEM-C 25 SDA NC AS

Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione



Dimensione: 25

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 338 l/min


Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min

Max.vuoto: -870 mbar

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Modello: Con sistema di soffiare

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|-----------|
| B | 94,50 mm |
| B1 | 170 mm |
| d | 5,50 mm |
| D1 | 40 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/2"-IG |
| G3 | G1/2"-IG |
| H | 70 mm |
| L | 199,50 mm |
| L1 | 279,50 mm |
| L2 | 10,50 mm |
| X1 | 183 mm |
| Y1 | 55 mm |

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|-------------------------|-----------------------|
| Capacità di aspirazione | 338 l/min |
| Grado evacuazione | 87 % |
| Consumo d'aria (aspir.) | 100 l/min |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SEM-C 25 SDA NC AS


Numero articolo.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03203>

| | |
|----------------------|-------------|
| Peso | 1,64 kg |
| Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
| Dimensione | 25 |
| Famiglia de prodotti | SEM-C |

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Numero articolo.:21.04.06.00084

Allacciamento elettrico: Bussola Form C

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PVC cavo

Pezzi di ricambio



SD G1/2-AG 40x80 SEM

Numero articolo.:10.02.01.00309

Filettatura G1: G1/2"-AG

Diametro esterno D: 40 mm

Lunghezza L: 80 mm

Usa la costruzione: Eiettori multi-stadio