

## Pompa a vuoto

EVE-TR 16 AC F

Numero articolo.:10.03.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00146>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco  
EVE-TR > EVE-TR 16 AC F

### Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente alternata

Livello sonoro 50 Hz: 61 dB(A)

tensione a 50Hz: 220-240V

tensione a 60Hz: 220-240V

Capacità di aspirazione (50 Hz): 16 m<sup>3</sup>/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 19 m<sup>3</sup>/h

Vuoto (50Hz): -850 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 0,55 kW


Potenza nomin. 60 Hz: 0,66 kW

con: Filtro

Permesso: UL

Peso: 23,4 kg

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	231 mm
B2	66 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G1/2"-IG
H	214 mm
H1	345 mm
H2	70 mm
L	452 mm
L2	73 mm
X1	202 mm
Y1	125 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	16 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	19 m <sup>3</sup> /h
tensione a 50Hz	220-240V
tensione a 60Hz	

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Pompa a vuoto

EVE-TR 16 AC F

Numero articolo.:10.03.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00146>

Potenza nomin. 50 Hz	0,55 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,66 kW
Tipo corrente	AC
Tipo corrente	Corrente alternata
Livello sonoro 50 Hz	61 dB(A)
Peso	23,40 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Famiglia de prodotti	EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

### Accessori



#### VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo.:10.03.01.00136

Diametro esterno D: 46 mm

Max.vuoto: -950 mbar

Filettatura G1: G1"-AG

Lunghezza L: 53,5 mm

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 10-40



#### MSS-K 4-6.3A

Numero articolo.:10.04.04.00121

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Pompa a vuoto

EVE-TR 16 AC F

Numero articolo.:10.03.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00146>



### FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Numero articolo.:10.07.01.00017

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 65 mm

Lunghezza L: 69,5 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 3/4-IG



### VST EVE-TR-16

Numero articolo.:10.03.01.00133

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 16

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro



### FILT-EINS EVE-16-25

Numero articolo.:10.03.01.00022

Dimensione: 16-25

Usa la costruzione: Pompa EVE