

Soffiante per vuoto

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB > SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (50 Hz): 370 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 440 m³/h

Vuoto (50Hz): 390 mbar

Vuoto (60Hz): 360 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 5,5 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 6,6 kW

tensione a 50Hz: D400V/Y690V ±10%

tensione a 60Hz: D460V ±10%


Versione design: IE3:EU/CN/IND

Permesso: UL/CSA

Permesso: UL/CSA

Peso: 89 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	496 mm
B1	536 mm
D2	76 mm
G1	G4"-IG
G5	M8-IG
H	596 mm
L	562 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	370 m³/h
Capacità di aspirazione (50 Hz)	6.166,60 l/min
Capacità di aspirazione (60 Hz)	440 m³/h
Vuoto (50Hz)	390 mbar
Vuoto (60Hz)	360 mbar
Tipo di protezione IP	IP 55

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soffiante per vuoto

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>

Potenza nomin. 50 Hz	5,50 kW
Potenza nomin. 60 Hz	6,60 kW
tensione a 50Hz	D400V/Y690V ±10%
tensione a 60Hz	
Livello sonoro 50 Hz	70 dB(A)
Livello di pressione sonora a 60 Hz	74 dB(A)
Peso	89 kg
Versione design	IE3-TYP1
Permesso	UL/CSA
Versione design	IE3:EU/CN/IND
Famiglia de prodotti	SB

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00238

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 230V - AC

Materiale: Acciaio

Filettatura G1: G2-1/2"-AG

Lunghezza L: 1.055 mm

Larghezza B: 727 mm

Altezza H: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00317

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 24V - DC

Materiale: Acciaio

Filettatura G1: G2-1/2"-AG

Lunghezza L: 1.055 mm

Larghezza B: 727 mm

Altezza H: 703 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soffiante per vuoto

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>



STF 75 P 8.0 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00263

Allacciamento: Ø75mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 480 m³/h

Finezza filtro: 3 µm

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD



UMR-SET SB Ø76/60

Numero articolo.:10.04.01.00138



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Numero articolo.:10.07.01.00079

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 159,2 mm

Lunghezza L: 376 mm

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-8

Tipo: 480m³/h

Soffiante per vuoto

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

Numero articolo.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00096>



SD SB FITTING SD

Numero articolo.:10.04.04.00363

Usa la costruzione: Soffiante SB

u: Silenziatore