Vacuostato/pressostato pneumatico

VS-V-PM-NC

Numero articolo.:10.06.02.00455

https://www.schmalz.com/10.06.02.00455

Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.

- Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar
- Modello: Chiuso senza corrente
- Isteresi: Fisso: ca. 40 mbar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	19,80 mm
d	4 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-IG
H	40 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Sicurezza sovrappressione	6 bar
Precisione di ripetizione	± 3% campo misurazione
Isteresi	Fisso: ca. 40 mbar
Modello	Chiuso senza corrente
Peso	33 g
Famigilia de prodotti	VS-V-PM / EM-ST

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de