

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.00166

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00166>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a soffiutto FSG VU1 (2,5 pieghe) > FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	15 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
G1	G1/4"-IG
H	55 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	15 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	13,50 N
Forza rottura	32 N
Volume	8,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	30
Famiglia raccordo	N 013

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiato (tonda)

FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.00166

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00166>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	16,60 g
Numero pieghe	2,50
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



FG 30 VU1-72 N013

Numero articolo.:10.01.06.00173

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 2,5



SA-NIP N013 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.00180

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio

Diametro esterno D: 12,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.00166

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00166>



FG 30 VU1-72 N013

Numero articolo.:10.01.06.00173

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 2,5