presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

https://www.schmalz.com/10.01.43.00002

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

- Diametro ugello: 1,1 mm
- Lunghezza L: 300 mm
- Larghezza B: 130 mm
- Altezza H: 131,4 mm
- Disposizione: 3R18
- Funzione supplementare: Vacuostato e pressostato VSi
- Peso: 1,35 kg
- Modello: Interruttore PNP

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1,35 kg
Tipo di Materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
N° celle di aspirazione	45

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

https://www.schmalz.com/10.01.43.00002

Accessori



VTR-SL 3x RST60 2xD32

Numero articolo.:10.01.43.00013

Lunghezza L: 439 mm
Larghezza B: 100 mm
Altezza H: 127,5 mm

ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

Numero articolo.:21.04.05.00350

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol
Lunghezza del cavo: 280 mm

ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

Numero articolo.:21.04.05.00361

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

https://www.schmalz.com/10.01.43.00002

ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

Numero articolo.:21.04.05.00362

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

ASK B-M12-8 5000 K-8P

Numero articolo.:21.04.05.00079

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol
Lunghezza del cavo: 5.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Diametro esterno D: 42 mm
Diametro interno d: 32 mm
Lunghezza (max): 20 m
Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat
raggio di curvatura min.: 25 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,77 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

https://www.schmalz.com/10.01.43.00002

VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

Diametro esterno D: 10 mm
Diametro interno d: 7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale tubo: PU
raggio di curvatura min.: 60 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 85 °C

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.02.00068

Diametro nominale: 32 mm
Tensione DC: 24V - DC
Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 3/2
Valvola di controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1-1/4"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Portata nominale: 130 m³/h
Peso: 0,5 kg

VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00065

Diametro esterno D: 71 mm
Diametro interno d: 60 mm
Lunghezza (max): 15 m
Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat
raggio di curvatura min.: 156 mm
Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 2,92 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

Pezzi di ricambio

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

https://www.schmalz.com/10.01.43.00002

MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Numero articolo.:10.01.11.03375

Lunghezza L: 294 mm
Larghezza B: 109,8 mm
Altezza H: 0,39 mm
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area
Disposizione: 3R18
Diametro ugello: 1,1 mm

DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Numero articolo.:10.01.11.03658

Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 20 mm
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area
Disposizione: 3R18
Funzione supplementare: Nastro da un lato

VSi V D M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00577

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar
Modello: con display
Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli
Indicazione: 2xLED
Tipo di protezione IP: IP 65

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

https://www.schmalz.com/10.01.43.00002

GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Numero articolo.:10.01.43.00021

Lunghezza L: 314,6 mm
Larghezza B: 144,2 mm
Altezza H: 91,7 mm
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXCB-FMCB