

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB1 (1,5 pieghe) > SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	26,10 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	48 mm
Ds	41,40 mm
G1	G1/4"-AG
H	37,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	16 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	35,90 N
Forza rottura	46,80 N
Forza laterale	24,80 N
Volume	18,33 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	40
Numero pieghe	1,50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	21,20 g
Famiglia de prodotti	SPB1

Accessori



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00308

Diametro esterno D: 17,5 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm



SPI 33 PA SPB1-40

Numero articolo.:10.01.06.03387

Dimensione: 33

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB1-40

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC-SW 60 6

Numero articolo.:10.05.04.00096

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 60



SC-SW 80 6

Numero articolo.:10.05.04.00097

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 80



SC-SW 100 6

Numero articolo.:10.05.04.00098

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 100

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC-SW 120 6

Numero articolo.:10.05.04.00099

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 120



SC-SW 200 6

Numero articolo.:10.05.04.00100

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 200



SC-SW 240 6

Numero articolo.:10.05.04.00101

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 240

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03498>



SC 050 G1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02487

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SPB1 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.02455

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5