

## Valvola elettromagnetica pressione

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa per vetro sottile > Accessori STGG > EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

### Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa



Diametro nominale: 2,5 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2


Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Filetto di colleg: G1/8"-AG

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,5 ... 7,0 bar

Interfaccia elettrica: Cavo, 2 poli

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	31,70 mm
B2	10,70 mm
d	4 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
L	51,70 mm
L1	56,50 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	2,50 mm
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Portata nominale	135 l/min
Portata nominale	8,10 m <sup>3</sup> /h
Tensione DC	24V - DC
Peso	0,10 kg
Famiglia de prodotti	EMV

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Valvola elettromagnetica pressione

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00289

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00289>

---