

## Valvola elettromagnetica

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMVO > EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

### Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto



Diametro nominale: 20 mm

Tensione DC: 24V - DC


Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Filetto di colleg: G3/4"-IG

potenza assorbita DC: 40,8 W

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	20 mm
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Portata nominale	1200 l/min
Portata nominale	72 m <sup>3</sup> /h
potenza assorbita DC	40,80 W
Tensione DC	24V - DC

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Valvola elettromagnetica

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>

Peso	5,80 kg
Famiglia de prodotti	EMVO

### Accessori



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Numero articolo.:10.05.01.00062

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 39 mm

Filettatura G1: G3/4"-AG