

Valvola elettromagnetica

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Numero articolo.:10.05.02.00145

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00145>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMVP > EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico



Diametro nominale: 15 mm

Tensione DC: 230V - AC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Opzionale NO / NC


Filetto di colleg: G1/2"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Portata nominale: 20 m³/h

Peso: 0,39 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	75 mm
B1	77,50 mm
B2	37,50 mm
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G1/2"-IG
G4	G1/8"-IG
H	166,30 mm
H1	173,80 mm
H2	22,50 mm
L	75 mm
L1	111,50 mm
X1	63 mm
Y1	32,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	15 mm
Portata nominale	20 m ³ /h

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Valvola elettromagnetica

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Numero articolo.:10.05.02.00145

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00145>

Valvola di controllo	Opzionale NO / NC
Portata nominale	333 l/min
potenza assorbita DC	5 W
Tensione DC	230V - AC
Orario di chiusura	90 ms
Peso	0,39 kg
Famiglia de prodotti	EMVP

Accessori



FAS 80x33.8 G1/2-AG

Numero articolo.:10.05.01.00061

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 33,8 mm

Filettatura G1: G1/2"-AG