

Rubinetto a sfera

KVD 25 3/2

Numero articolo.:10.05.08.00005

<https://www.schmalz.com/10.05.08.00005>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole manuali > Valvole a sfera a tre vie KVD > KVD 25 3/2

Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa




Diametro nominale: 25 mm

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Filettatura G1: G1"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 16,00 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	80 mm
D1	55 mm
G1	G1"-IG
H	124 mm
L	104 mm
L2	170 mm
LG1	25 mm
SW1	41 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	25 mm
Portata nominale	55 m³/h
Portata nominale	916,70 l/min
Peso	1,93 kg
Famiglia de prodotti	KVD

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de