

Ventosa a soffiello (ovale)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiello (ovale) > Ventose a soffiello FSGAO (1,5 pieghe) > FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Ventosa a soffiello (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi e arcuati



Dimensioni (LxB): 95 x 40

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Ottone

Allacciamento: G1/8"-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
b2	23 mm
B1	38 mm
Bmax(S)	42,50 mm
Bs	40 mm
dn	5 mm
G1	G1/8"-AG
H	29,50 mm
L1	93 mm
L2	78 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	97 mm
Ls	95 mm
SW1	4 mm
Z (Corsa)	12 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	95 N
Forza rottura	110 N
Volume	38,22 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiutto (ovale)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Famiglia raccordo	N 038
Dimensioni (LxB)	95 x 40
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	125 g
Famiglia de prodotti	FSGAO

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

Numero articolo.:10.01.06.00499

Dimensioni (LxB): 95 x 40

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

Numero articolo.:10.01.06.00499

Dimensioni (LxB): 95 x 40

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5