

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00239

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00239>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffiutto FSG VU1 (2,5 pieghe) > FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 85

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	51 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	90 mm
Ds	80,20 mm
G1	G1/4"-AG
H	90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	38 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	120 N
Forza rottura	250 N
Volume	201,28 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	60 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	85
Famiglia raccordo	N 015

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00239

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00239>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	140,40 g
Numero pieghe	2,50
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Numero articolo.:10.01.06.00185

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

Diametro esterno D: 18 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm



FG 85 VU1-72 N015

Numero articolo.:10.01.06.00175

Dimensione: 85

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de