

## Ventosa a soffiETTO (tonda)

FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00197

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00197>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a soffiETTO FSGA VU1 (1,5 pieghe) > FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

### Ventosa a soffiETTO (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	17 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
G1	G1/4"-AG
H	32 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	8,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	13,50 N
Forza rottura	32 N
Volume	5,76 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	30
Famiglia raccordo	N 013

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00197

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00197>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	15 g
Famiglia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.00183

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

Diametro esterno D: 12,5 mm

Diametro nominale: 350

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm



#### FGA 30 VU1-72 N013

Numero articolo.:10.01.06.00177

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5