

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00300>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffietto FSGA VU1 (1,5 pieghe) > FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	33,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-IG
H	47,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	14,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	52 N
Forza rottura	88 N
Volume	22,60 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	50
Famiglia raccordo	N 011

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00300>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	25 g
Famiglia de prodotti	FSGA
Numero pieghe	1,50

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.00412

Famiglia raccordo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 15 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm



FGA 50 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00302

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Numero articolo.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00300>



FGA 50 VU1-72 N011 ON

Numero articolo.:10.01.06.00302

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 1,5